

Element podświetlający do obudowy natynkowej



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	1067 01	1/5	02	4010337105169
czysta biel z połyskiem	1067 03	1/5	02	4010337107088

Właściwości

- Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół, na posadzkę. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy:	0,05 W / 1,65 mA
Natężenie światła:	0,2 cd
Temperatura otoczenia:	-15 °C do +40 °C