

Element podświetlający do obudowy natynkowej



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem | 1067 01 | 1/5 | 02 | 4010337105169 |
|  czysta biel z połyskiem | 1067 03 | 1/5 | 02 | 4010337107088 |

Właściwości

- Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.

Dane techniczne

| | |
|------------------------|------------------|
| Napięcie znamionowe: | AC 230 V, 50 Hz |
| Pobór mocy: | 0,05 W / 1,65 mA |
| Natężenie światła: | 0,2 cd |
| Temperatura otoczenia: | od 0°C do +40°C |