











## Ramka Gira E2 z polem opisowym szary matowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 37	10	11	4010337082590
 2x pozioma	1092 37	10	11	4010337082651
 2x pionowa	1102 37	10	11	4010337082699
 3x pozioma	1093 37	1	11	4010337082668
 3x pionowa	1103 37	1	11	4010337082729
 4x pozioma	1094 37	1	11	4010337082675
 4x pionowa	1114 37	1	11	4010337082873
 5x pozioma	1095 37	1	11	4010337082682
 5x pionowa	1115 37	1	11	4010337082880

## Właściwości

- Udaroodporne.
  - Odporne na rozpyloną farbę.
  - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
- 

## Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-