










**Ramka Gira Standard 55z polem opisowym
kremowy z połyskiem**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 01	10	01	4010337091011
 2x pozioma	1092 01	10	01	4010337092018
 2x pionowa	1102 01	10	01	4010337102014
 3x pozioma	1093 01	1/5	01	4010337093015
 3x pionowa	1103 01	1/5	01	4010337103011
 4x pozioma	1094 01	1/5	01	4010337094012
 4x pionowa	1114 01	1	01	4010337008903
 5x pozioma	1095 01	1	01	4010337095019
 5x pionowa	1115 01	1	01	4010337115014

Właściwości

- Udaroodporne.
 - Odporne na rozpyloną farbę.
 - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
 - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
-

Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-