










**Ramka Gira E2 z polem opisowym  
czysta biel z połyskiem**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 29	10	01	4010337084068
 2x pozioma	1092 29	10	01	4010337084129
 2x pionowa	1102 29	10	01	4010337084150
 3x pozioma	1093 29	1/5	01	4010337084198
 3x pionowa	1103 29	1/5	01	4010337084235
 4x pozioma	1094 29	1	01	4010337084273
 4x pionowa	1114 29	1	01	4010337084310
 5x pozioma	1095 29	1/5	01	4010337084396
 5x pionowa	1115 29	1/5	01	4010337084358

## **Właściwości**

- Udaroodporne.
  - Odporne na rozpyloną farbę.
  - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
- 

## **Wskazówki**

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-