










**Ramka Gira E2 z polem opisowym
kolor aluminium**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 25	10	11	4010337084051
 2x pozioma	1092 25	10	11	4010337084112
 2x pionowa	1102 25	10	11	4010337084143
 3x pozioma	1093 25	1/5	11	4010337084181
 3x pionowa	1103 25	1/5	11	4010337084228
 4x pozioma	1094 25	1/5	11	4010337084266
 4x pionowa	1114 25	1/5	11	4010337084303
 5x pozioma	1095 25	1	11	4010337084389
 5x pionowa	1115 25	1/5	11	4010337084341

Właściwości

- Udaroodporne.
 - Odporne na rozpyloną farbę.
 - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
 - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
-

Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-