










Ramka Gira E2 z polem opisowym czysta biel z połyskiem



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  1x | 1091 29 | 10 | 01 | 4010337084068 |
|  2x pozioma | 1092 29 | 10 | 01 | 4010337084129 |
|  2x pionowa | 1102 29 | 10 | 01 | 4010337084150 |
|  3x pozioma | 1093 29 | 1/5 | 01 | 4010337084198 |
|  3x pionowa | 1103 29 | 1/5 | 01 | 4010337084235 |
|  4x pozioma | 1094 29 | 1 | 01 | 4010337084273 |
|  4x pionowa | 1114 29 | 1 | 01 | 4010337084310 |
|  5x pozioma | 1095 29 | 1/5 | 01 | 4010337084396 |
|  5x pionowa | 1115 29 | 1/5 | 01 | 4010337084358 |

Właściwości

- Udaroodporne.
 - Odporne na rozpyloną farbę.
 - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
 - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
-

Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-