










## Ramka Gira E2 z polem opisowym czarny matowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 09	10	11	4010337036746
 2x pozioma	1092 09	10	11	4010337036814
 2x pionowa	1102 09	10	11	4010337036807
 3x pozioma	1093 09	1/5	11	4010337036852
 3x pionowa	1103 09	1/5	11	4010337036845
 4x pozioma	1094 09	1/5	11	4010337036890
 4x pionowa	1114 09	1	11	4010337036883
 5x pozioma	1095 09	1/5	11	4010337036920
 5x pionowa	1115 09	1	11	4010337036913

## **Właściwości**

- Udaroodporne.
  - Odporne na rozpyloną farbę.
  - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
- 

## **Wskazówki**

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-