










**Ramka Gira Standard 55z polem opisowym  
czysta biel z połyskiem**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 03	10	01	4010337091035
 2x pozioma	1092 03	10	01	4010337092032
 2x pionowa	1102 03	10	01	4010337102038
 3x pozioma	1093 03	10	01	4010337093039
 3x pionowa	1103 03	1/5	01	4010337103035
 4x pozioma	1094 03	1/5	01	4010337094036
 4x pionowa	1114 03	1/5	01	4010337008910
 5x pozioma	1095 03	1/5	01	4010337095033
 5x pionowa	1115 03	1/5	01	4010337115038

## **Właściwości**

- Udaroodporne.
  - Odporne na rozpyloną farbę.
  - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
- 

## **Wskazówki**

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-