










**Ramka Gira Standard 55z polem opisowym
czysta biel z połyskiem**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  1x | 1091 03 | 10 | 01 | 4010337091035 |
|  2x pozioma | 1092 03 | 10 | 01 | 4010337092032 |
|  2x pionowa | 1102 03 | 10 | 01 | 4010337102038 |
|  3x pozioma | 1093 03 | 10 | 01 | 4010337093039 |
|  3x pionowa | 1103 03 | 1/5 | 01 | 4010337103035 |
|  4x pozioma | 1094 03 | 1/5 | 01 | 4010337094036 |
|  4x pionowa | 1114 03 | 1/5 | 01 | 4010337008910 |
|  5x pozioma | 1095 03 | 1/5 | 01 | 4010337095033 |
|  5x pionowa | 1115 03 | 1/5 | 01 | 4010337115038 |

Właściwości

- Udaroodporne.
 - Odporne na rozpyloną farbę.
 - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
 - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
-

Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-