










**Ramka Gira Standard 55z polem opisowym**  
czysta biel, matowy



| Specyfikacja   | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  1x          | 1091 27       | 10                   | 01 | 4010337091271 |
|  2x pozioma | 1092 27       | 10                   | 01 | 4010337092278 |
|  2x pionowa | 1102 27       | 10                   | 01 | 4010337102274 |
|  3x pozioma | 1093 27       | 1                    | 01 | 4010337093275 |
|  3x pionowa | 1103 27       | 1/5                  | 01 | 4010337103271 |
|  4x pozioma | 1094 27       | 1/5                  | 01 | 4010337094272 |
|  4x pionowa | 1114 27       | 1                    | 01 | 4010337008927 |
|  5x pozioma | 1095 27       | 1                    | 01 | 4010337095279 |
|  5x pionowa | 1115 27       | 1                    | 01 | 4010337115274 |

## Właściwości

- Udaroodporne.
  - Odporne na rozpyloną farbę.
  - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
- 

## Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-