










## Ramka Gira E2 z polem opisowym antracytowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 23	10	11	4010337084044
 2x pozioma	1092 23	10	11	4010337084099
 2x pionowa	1102 23	10	11	4010337089148
 3x pozioma	1093 23	1/5	11	4010337084174
 3x pionowa	1103 23	1/5	11	4010337084211
 4x pozioma	1094 23	1	11	4010337084259
 4x pionowa	1114 23	1/5	11	4010337084297
 5x pozioma	1095 23	1	11	4010337084372
 5x pionowa	1115 23	1	11	4010337084334

## **Właściwości**

- Udaroodporne.
  - Odporne na rozpyloną farbę.
  - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
- 

## **Wskazówki**

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-