










**Ramka Gira Standard 55z polem opisowym**  
czysta biel, matowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 27	10	01	4010337091271
 2x pozioma	1092 27	10	01	4010337092278
 2x pionowa	1102 27	10	01	4010337102274
 3x pozioma	1093 27	1	01	4010337093275
 3x pionowa	1103 27	1/5	01	4010337103271
 4x pozioma	1094 27	1/5	01	4010337094272
 4x pionowa	1114 27	1	01	4010337008927
 5x pozioma	1095 27	1	01	4010337095279
 5x pionowa	1115 27	1	01	4010337115274

## **Właściwości**

- Udaroodporne.
  - Odporne na rozpyloną farbę.
  - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
- 

## **Wskazówki**

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-