


Akumulator żelowo-ołowiowy 12 V 12 Ah



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Akumulator 12 V 12 Ah	1130 00	1	26	4010337009153

Właściwości

- Do buforowania napięcia systemowego KNX w kombinacji z zasilaniem 640 mA bezprzerwowym.
- Do zasilania można podłączyć równolegle maksymalnie dwa akumulatory ołowiowe żelowe.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	DC 12 V
Pojemność akumulatora:	12 Ah
Waga:	4,2 kg

Wskazówki

- Do podłączenia akumulatora ołowiowego żelowego do zasilania KNX należy zastosować podstawowy zestaw przewodów. Do podłączenia dwóch akumulatorów ołowiowych żelowych wymagany jest podstawowy zestaw przewodów dla jednego akumulatora i dodatkowy zestaw przewodów dla drugiego akumulatora.
- Nie wymaga konserwacji dzięki zamkniętej konstrukcji wg EN 50014/VDE 0170/0171 część 1/5.78.

Wymiary w mm

S 151 W 94 G 98