


Lampa sygnalizacyjna LED 230 V~ czerwono / zielona



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	1171 00	1	02	4010337049289

Właściwości

- Lampki sygnalizacyjne służą do sygnalizacji np. w gabinetach lekarskich, pomieszczeniach konferencyjnych czy pokojach hotelowych.
- Cała dostępna powierzchnia obsługi o wymiarach 55 x 55 mm, podzielona na górną połowę dla koloru czerwonego i dolną połowę dla koloru zielonego, jest jednolicie oświetlona.
- Obie połowy mogą być sterowane oddzielnie, np. poprzez wyłącznik świecznikowy.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy:	1,0 W/5,6 VA
Natężenie światła	
- czerwony:	0,1 cd
- zielony:	0,3 cd
Głębokość montażu:	30 mm
Temperatura otoczenia:	-15 °C do +40 °C

Zakres dostawy

- Z dołączonymi dwoma szyldzikami opisowymi „Bitte warten” / „Bitte eintreten” i „Do not disturb” / „Make up room”.

Wymiary w mm

Dostępna powierzchnia obsługi:	S 55	W 55
--------------------------------	------	------