




Wideounifon natynkowy 7



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	1209 03	1	10	4010337053422
 czarny matowy	1209 005	1	10	4010337053408

Właściwości

- W pełni wstępnie zmontowany zespół z kolorowym wyświetlaczem TFT o wielkości 17,78 cm (7") i komfortową funkcją głośnomówiącą.
- Całkowicie szklana przednia osłona z funkcjami dotykowymi i dotykowymi sygnałami zwrotnymi.
- Bezpośredni montaż na ścianie lub montaż na ścianie z podtynkową puszką instalacyjną lub puszką do ściany z płyty gipsowej.
- Montaż z podstawą do umieszczenia na meblach.

Dane techniczne

Zasilacz:	DC 26 V \pm 2 V
Złącza	
- Magistrala 2-przewod.:	2 x zacisk sprężysty
- Zasilacz dodatkowe:	2 x zacisk sprężysty
- Przycisk dzwinkowy:	2 x zacisk sprężysty
Wyświetlacz	
- Przekątna:	17,78 cm (= 7")
- System kolorów:	PAL
- Rozdzielczość:	1024 x 600 pikseli
Karta microSD	
- Typ:	SDHC
- Pojemność pamięci SDHC:	32 GB
- System plików:	FAT 32
Temperatura otoczenia:	-5°C do +50°C

Wymiary w mm

S 181

W 123

G 24
