

Kamera zewnętrzna



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	1220 00	1	10	4010337100058

Właściwości

- Kamera zewnętrzna do montażu na ścianie i na stropie z obiektywem wymiennym, zintegrowanym oświetleniem LED na podczerwień i automatycznym balansem bieli.
- Kamera może być instalowana w dowolnym miejscu przy wejściu do budynku i za pomocą bramki kamery systemu domofonowego może zostać zintegrowana z systemem domofonowym Gira.
- Światłoczuły układ elektroniczny zapewnia dobry obraz przy słabym oświetleniu.
- Włączane diody LED na podczerwień do nadzoru wideo także w całkowitej ciemności.
- Moduł kamery z obudowa do wygodnego i szybkiego montażu.
- Moduł kamery z możliwością ustawiania w 3 osiach.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	DC 12 V +10%
Pobór prądu - DC 12 V:	maks. 500 mA
Przyłącza:	1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x zasilanie elektryczne (DC)
Kamera - Czujnik obrazu:	1/2,9" skanowanie progresywne CMOS
- Typ:	Vario, ręczne
- Obiektyw:	2,8 do 12 mm
- Rozdzielczość:	480 TVL
- Poziomy kąt widzenia:	28° do 85°
Przełączanie dzień / noc:	Elektromechaniczny filtr IR-Cut
Elektroniczna regulacja przesłony:	1/50 do 1/50 000 s
Sterowanie kamery:	Wyświetlacz On-Screen (OSD), joystick przewodowy
Minimalne oświetlenie - Dzień:	0,05 lx
- Tryb podczerwieni:	0 lx
LED na podczerwień:	24 LED

Zasięg w zakresie podczerwonym:	20 m
Temperatura otoczenia:	od -20 °C do +60 °C
Stopień ochrony:	IP66
Wilgotność powietrza:	maks. 90%
Waga:	ok. 660 g

Wymiary w mm

Kamera zewnętrzna:	Ø 126	H 100,3
--------------------	-------	---------
