


Kamera zewnętrzna



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	1220 00	1	10	4010337100058

Właściwości

- Kamera zewnętrzna do montażu na ścianie i na stropie z obiektywem wymiennym, zintegrowanym oświetleniem LED na podczerwień i automatycznym balansem bieli.
- Kamera może być instalowana w dowolnym miejscu przy wejściu do budynku i za pomocą bramki domof. do kamery może zostać zintegrowana z systemem domofonowym Gira.
- Światłoczuły układ elektroniczny zapewnia dobry obraz przy słabym oświetleniu.
- Regulowane LED na podczerwień do nadzoru wideo także w całkowitej ciemności.
- Moduł kamery Easy Plug z płytką montażową do wygodnego i szybkiego montażu.
- Drugie wyjście wideo do podłączania monitora podczas uruchomienia.
- Moduł kamery z możliwością ustawiania w 3 osiach.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	DC 12 V +10%
Napięcie znamionowe:	AC 24 V +10%
Pobór prądu	
- DC 12 V:	maks. 450 mA
- AC 24 V:	maks. 5 mA
Złącza:	1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x zasilanie elektryczne (DC)
Kamera	
- Czujnik obrazu:	1/3" skanowanie progresywne CMOS
- Typ:	Vario Dome
- Obiektyw:	2,8 do 12 mm; obiektyw Vario-Fokal
- Rozdzielczość:	720p25, 720p30
- Poziomy kąt widzenia:	28° do 78°
Przełączanie dzień / noc:	Elektromechaniczny filtr IR-Cut
Elektroniczna regulacja przesłony:	1/25 do 1/50 000 s
Sterowanie kamery:	Wyświetlacz On-Screen (OSD)
Kompensacja przeciwświetlenia:	DWDR

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Cyfrowy zoom:	Tak
System wideo:	HD-TVI
Minimalne oświetlenie	
- Dzień:	0,1 lx
- S/W:	0,001 lx
- Tryb podczerwieni:	0 lx (F2,0)
LED na podczerwień:	24 diody LED
Zasięg w zakresie podczerwonym:	20 m
Temperatura otoczenia:	-20°C do +60°C
Stopień ochrony:	IP66
Wilgotność powietrza:	maks. 90%
Waga:	ok. 950 g

Wymiary w mm

Kamera zewnętrzna:	Ø 143	W 125
--------------------	-------	-------
