









Unifon natynkowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	1250 01	1	18	4010337010470
 czysta biel z połyskiem	1250 03	1	18	4010337010487
 czysta biel, matowy	1250 27	1	18	4010337010500
 antracytowy	1250 28	1	18	4010337010517
 kolor aluminium	1250 26	1	18	4010337010494
 czarny matowy	1250 005	1	18	4010337038641
 szary matowy	1250 015	1	18	4010337082934
 stal szlachetna	1250 600	1	18	4010337020950

Właściwości

- Całkowicie wstępnie zmontowany unifon natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
- Duży wybór odmian stylistycznych dzięki integracji z programem stylistycznym, co powoduje jednolity wygląd domofonii i instalacji elektrycznej.
- Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
- Łatwy montaż za pomocą wtykanych zacisków śrubowych na płycie montażowej. Styk z unifonem powstaje z chwilą nałożenia unifonu na płytę montażową.
- Prosty demontaż unifonu podczas prac renowacyjnych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnałów i zasilanie unifonu poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Połączenie równoległe maksymalnie trzech unifonów (przy zasilaniu dwużyłowym przewodem magistralnym).
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
- Wybór pięciu różnych melodii dźwięku przywołania, które mogą zostać indywidualnie przyporządkowane poszczególnym przyciskom przywoławczym.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Funkcja przebijania przy głośnych dźwiękach z otoczenia podczas połączenia głosowego.
- Blokada podsłuchiwania.
- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.

Przyciski obsługi unifonu natynkowego sterują poniższymi funkcjami w połączeniu z wyrobnikiem złączającym lub wyrobnikiem złączającym podtynkowym:

- Załączanie światła i innych funkcji.
- Uruchamianie rygla drzwiowego.
- Ustawianie melodii dźwięku przywołania.
- Załączanie i wyłączanie dzwonka.
- Przyjmowanie rozmowy.
- Przełączanie na simpleks.
- Regulacja głośności dzwonka i głośnika.

Dane techniczne

Zasilanie:	DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Temperatura otoczenia:	od 0 °C do +50 °C
Przylączy	
- Magistrala 2-przewodowa:	2 x zacisk śrubowy
- Przycisk dzwonek:	2 x zacisk śrubowy

Wskazówki

- Montaż bez ramki możliwy.
- Do montażu w połączeniu z System 55 Gira F100 wymagana jest ramka 2x z przegrodą.
- Do montażu na puszcze instalacyjnej potrzebna jest ramka.
- Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami (np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Wymiary w mm

System 55:	S 55	H 127	G 20
Gira F100:	S 70	H 142	G 20