




Bramofon 3x TX_44



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	1261 66	1	18	4010337261667
 antracytowy	1261 67	1	18	4010337261674
 kolor aluminium	1261 65	1	18	4010337261650

Właściwości

- Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
- Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44.
- Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie o dodatkowe komponenty, jak przyciski przywoławcze, moduł informacyjny, kolorowa kamera, Keyless In.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Głośnik odporny na warunki pogodowe.
- Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED, barwa światła biała. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
- Dźwięk potwierdzenia przy naciśnięciu przycisku przywołania.
- Regulowana głośność mowy.
- Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
- Szyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
- Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.
- Wejście binarne do podłączenia przycisku bezpotencjałowego (zamykacz) jako przycisku przywoławczego.
- Przycisk przywołania 3x

Dane techniczne

Zasilanie: dwużyłowym przewodem magistralnym Gira

Przyłącza portu magistralnego
- Magistrala 2-przewodowa: 2 x zacisk śrubowy

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

- Zasilanie dodatkowe:	2 x zacisk śrubowy
- Wejście binarne:	2 x zacisk śrubowy
- Przewód łączący:	2 x listwa wtyczkowa
- Wideo:	1 x listwa wtyczkowa

Przylączy głośowego urządzenia
podtynkowego

- Przewód łączący:	2 x listwa wtyczkowa
--------------------	----------------------

Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +70 °C
------------------------	---------------------

Stopień ochrony:	IP44
------------------	------

Głębokość montażu:	30 mm
--------------------	-------

Wskazówki

- Jeżeli potrzebne są tylko dwa przyciski przywołania, należy zastosować osłonę do przycisku przywołania 3x.

Wymiary w mm

Szyldziki z nazwiskami:	S 62	H 18
-------------------------	------	------
