


## Przycisk przywoławczy 1x do bramofonu TX\_44



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Niezależny od programu	1262 00	1	18	4010337262008

### Właściwości

- Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
- Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX\_44.
- Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Rozszerzenie bramofonu o dalszy przycisk przywoławczy (można podłączyć maks. 14 samopowrotnych przycisków przywoławczych do jednego bramofonu).
- Oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED, barwa światła biała. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
- Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
- Szyldzik z nazwiskiem można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
- Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Gira [www.beschriftung.gira.delub](http://www.beschriftung.gira.delub) za pomocą programu do opisywania Gira.

### Dane techniczne

Zasilanie:	przez przewód przyłączeniowy
Podłączenie – przewód łączący:	2 x listwa wtyczkowa
Stopień ochrony:	IP44
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +70 °C
Głębokość montażu:	30 mm

### Wymiary w mm

Szyldzik z nazwiskiem:	S 62	H 62
------------------------	------	------