

Zasilacz DC 24 V 300 mA



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	1296 00	1	18	4010337296003

Właściwości

- Zasilacz DC 24 V do zewnętrznego zasilania serwera Gira One.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe - pierwotny:	AC 230 V, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe wtórne - wtórny:	DC 24 V
Prąd znamionowy wtórny:	0,3 A
Bezpiecznik:	Bezpiecznik czuły 250 V, T 125 mA
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +40 °C
Stopień ochrony:	IP 20

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP):	4
----------------------------	---