









## Regulator ciągły z interfejsem przycisku 4x do KNX



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	2100 01	1	06	4010337048022
 czysta biel z połyskiem	2100 03	1	06	4010337048039
 czysta biel matowy	2100 27	1	06	4010337048060
 antracytowy	2100 28	1	06	4010337048077
 kolor aluminium	2100 26	1	06	4010337048053
 czarny matowy	2100 005	1	06	4010337037255
 szary matowy	2100 015	1	06	4010337083016
 stal szlachetna	2100 600	1	06	4010337021520

## Właściwości

- Wartość zadana temperatury jest przesuwana za pomocą pokrętki.
- Przycisk obecności służy do przełączania pomiędzy trybem komfortowym a trybem gotowości.
- Aktualne stany są wskazywane przez diody LED na regulatorze ciąglym.

---

## Dane techniczne

Głębokość montażu: 23 mm

---