











## Głośnik do radia podtynkowego



| Specyfikacja  | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem       | 2282 01       | 1                    | 03 | 4010337076230 |
|  czysta biel z połyskiem | 2282 03       | 1                    | 03 | 4010337076247 |
|  czysta biel matowy      | 2282 27       | 1                    | 03 | 4010337076254 |
|  antracytowy             | 2282 28       | 1                    | 03 | 4010337076261 |
|  kolor aluminium         | 2282 26       | 1                    | 03 | 4010337076162 |
|  wygląd czarnego szkła   | 2282 05       | 1                    | 03 | 4010337889182 |
|  czarny matowy           | 2282 005      | 1                    | 03 | 4010337037286 |
|  szary matowy            | 2282 015      | 1                    | 03 | 4010337083931 |
|  stal szlachetna         | 2282 600      | 1                    | 03 | 4010337032861 |

## Właściwości

- Głośnik do podłączenia do radia podtynkowego Gira.

---

## Dane techniczne

|   |                     |
|---|---------------------|
| Głębokość montażu:                              | 32 mm               |
| Przekrój przyłącza<br>- Przyłącze głośnika/AUX: | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Impedancja:                                     | 8 Ω                 |
| Temperatura otoczenia:                          | od -5 °C do +50 °C  |

---