










Głośnik do radia podtynkowego



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem | 2282 01 | 1 | 03 | 4010337076230 |
|  czysta biel z połyskiem | 2282 03 | 1 | 03 | 4010337076247 |
|  czysta biel, matowy | 2282 27 | 1 | 03 | 4010337076254 |
|  antracytowy | 2282 28 | 1 | 03 | 4010337076261 |
|  kolor aluminium | 2282 26 | 1 | 03 | 4010337076162 |
|  wygląd czarnego szkła | 2282 05 | 1 | 03 | 4010337889182 |
|  czarny matowy | 2282 005 | 1 | 03 | 4010337037286 |
|  szary matowy | 2282 015 | 1 | 03 | 4010337083931 |
|  stal szlachetna | 2282 600 | 1 | 03 | 4010337032861 |

Właściwości

- Głośnik do podłączenia do radia podtynkowego Gira.

Dane techniczne

| | |
|---|---------------------|
| Głębokość montażu: | 32 mm |
| Przekrój przyłącza - Przyłącze głośnika/AUX: | 1,5 mm ² |
| Impedancja: | 8 Ω |
| Temperatura otoczenia: | od -5 °C do +50 °C |
