


## Podtynkowy zasilacz USB 2x Typ A / typ C



| Specyfikacja   | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  biały   | 2349 00       | 1/5                  | 02 | 4010337104681 |
|  czarny | 2369 00       | 1/5                  | 02 | 4010337075905 |

### Właściwości

- Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C.
- Może być używane jako urządzenie do ładowania np. telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.

### Dane techniczne

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Prąd ładowania:          | maks. 3 A                |
| Napięcie znamionowe      |                          |
| - pierwotny:             | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| - wtórny:                | 5 V (± 5%)               |
| Tryb gotowości:          | ≤ 0,15 W                 |
| Głębokość montażu:       | 32 mm                    |
| Temperatura otoczenia:   | od +10 °C do +40 °C      |
| Współczynnik sprawności: | ≥ 75%                    |
| Zgodność z normą:        | DIN EN 60950-1/A2        |

### Zakres dostawy

- Kable USB nie są zawarte w zestawie.