



## Podtynkowy zasilacz USB 2x Typ A / typ A



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czarny	2359 00	1/5	02	4010337084655

### Właściwości

- Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A.
- Może być używane jako urządzenie do ładowania np. telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.

### Dane techniczne

Prąd ładowania:	maks. 3 A
Napięcie znamionowe	
- pierwotny:	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
- wtórny:	5 V (± 5%)
Tryb gotowości:	≤ 0,15 W
Głębokość montażu:	32 mm
Temperatura otoczenia:	od +10 °C do +40 °C
Współczynnik sprawności:	≥ 75%
Zgodność z normą:	DIN EN 60950-1/A2

### Zakres dostawy

- Kabel USB typu A nie jest zawarty w zestawie.