

Radiowy nadajnik ścienny EnOcean 1x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	2421 01	1	02	4010337463825
 czysta biel z połyskiem	2421 03	1	02	4010337463832
 czysta biel, matowy	2421 27	1	02	4010337463849
 antracytowy	2421 28	1	02	4010337463856
 kolor aluminium	2421 26	1	02	4010337463870
 czarny matowy	2421 005	1	02	4010337037088
 szary matowy	2421 015	1	02	4010337084136

Właściwości

- Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub sterowania żaluzjami do odbiornika radiowego systemu radiowego EnOcean.
- Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.

- Możliwa szyfrowana lub nieszyfrowana transmisja radiowa.

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa:	868,3 MHz
Zasięg	
- na zewnątrz:	do 300 m
- w budynkach:	ok. 30 m
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +65 °C
Wilgotność powietrza:	0 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

- Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
 - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Nadajniki Gira EnOcean są kompatybilne z wyrobnikami innych producentów.
-

Zakres dostawy

- Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.
-