

EnOcean radiowy nadajnik ścienny podwójny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	2422 01	1	02	4010337060420
 czysta biel z połyskiem	2422 03	1	02	4010337060437
 czysta biel matowy	2422 27	1	02	4010337060451
 antracytowy	2422 28	1	02	4010337060468
 kolor aluminiowy	2422 26	1	02	4010337060444
 czarny matowy	2422 005	1	02	4010337037095
 szary matowy	2422 015	1	02	4010337084648

Właściwości

- Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń załączania, ściemniania lub sterowania żaluzjami do odbiornika radiowego systemu EnOcean.
- Urządzenie nie wymaga baterii ani zasilania zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia:	-25 °C do +65 °C
Wilgotność powietrza:	0 do 95% (bez kondensacji)
Częstotliwość radiowa:	868,3 MHz
Zasięg	
- na zewnątrz:	do 300 m
- w budynkach:	ok. 30 m

Wskazówki

- Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
 - Ten produkt nie jest odpowiedni dla eNet. Nadajniki Gira EnOcean są kompatybilne z wyrobnikami innych producentów.
-

Zakres dostawy

- Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.
-