









## Gniazdo wtyczkowe USB Typ A / typ C



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	2459 01	1	02	4010337076223
 czysta biel z połyskiem	2459 03	1	02	4010337076179
 czysta biel, matowy	2459 27	1	02	4010337076186
 antracytowy	2459 28	1	02	4010337076285
 kolor aluminium	2459 26	1	02	4010337076193
 czarny matowy	2459 005	1	02	4010337076209
 szary matowy	2459 015	1	02	4010337090151
 stal szlachetna (lakierowana)	2459 600	1	02	4010337076148

## Właściwości

- Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C.
- Można ładować jednocześnie maksymalnie dwa urządzenia końcowe.

---

## Dane techniczne

Napięcie wejściowe: AC 220 – 250 V, 50/60 Hz

Przylącze USB: 1 x typ A, 1 x typ C

Napięcie wyjściowe USB: DC 5 V

Prąd ładowania

- USB A: maks. 2,4 A

- USB C: maks. 3 A

Tryb gotowości:  $\leq 80$  mW

Przekrój przyłącza

- do przewodów: od 1,5 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>

Głębokość montażu: 31 mm

Temperatura otoczenia: od +5°C do +35°C

---

## Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
- Podczas długich cykli ładowania obudowa produktu może się nagrzewać.
- Zalecane stosowanie głębokiej puszki instalacyjnej.

---

## Zakres dostawy

- Kabel USB typu A lub typu C nie jest zawarty w zestawie.