








Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	2461 01	1	02	4010337110712
 czysta biel z połyskiem	2461 03	1	02	4010337101598
 czysta biel matowa	2461 27	1	02	4010337101604
 antracytowy	2461 28	1	02	4010337101611
 kolor aluminium	2461 26	1	02	4010337101628
 czarny matowy	2461 005	1	02	4010337101635
 szary matowy	2461 015	1	02	4010337110729

Właściwości

- Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi.
- Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.

- Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC.

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa:	2,402 – 2,480 GHz
Protokół radiowy:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Złącze:	NFC
Zasięg	
- na zewnątrz:	do 75 m
- w budynkach:	ok. 10 m
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +65 °C
Wilgotność powietrza:	0 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

- Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
 - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet.
-

Zakres dostawy

- Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.
-