


Nadajnik ścienny Bluetooth® 2x



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem | 2462 01 | 1 | 02 | 4010337110736 |
|  czysta biel z połyskiem | 2462 03 | 1 | 02 | 4010337101642 |
|  czysta biel, matowy | 2462 27 | 1 | 02 | 4010337101659 |
|  antracytowy | 2462 28 | 1 | 02 | 4010337101680 |
|  kolor aluminium | 2462 26 | 1 | 02 | 4010337101673 |
|  czarny matowy | 2462 005 | 1 | 02 | 4010337101666 |
|  szary matowy | 2462 015 | 1 | 02 | 4010337110743 |

Właściwości

- Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi.
- Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.

- Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC.

Dane techniczne

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość radiowa: | 2,402 – 2,480 GHz |
| Protokół radiowy: | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Złącze: | NFC |
| Zasięg | |
| - na zewnątrz: | do 75 m |
| - w budynkach: | ok. 10 m |
| Temperatura otoczenia: | od -25 °C do +65 °C |
| Wilgotność powietrza: | 0 do 95% (bez kondensacji) |

Wskazówki

- Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
 - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet.
-

Zakres dostawy

- Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.
-