

Listwa zaciskowa 6x 230 V~



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  | 2479 00 | 1 | 02 | 4010337110187 |

Właściwości

- Listwa zaciskowa do okablowania regulatorów temperatury w pomieszczeniu i silowników termicznych.

Dane techniczne

| | |
|--|--------------------------|
| Pobór mocy: | 230 V, 50 VA |
| Bezpiecznik - 230 V: | T4AH |
| Liczba - Strefy grzewcze: - Regulator temperatury w pomieszczeniu: - Napędy nastawcze: | 6 maks. 6 maks. 15 |
| Prąd załączeniowy - na silownik: | maks. 500 mA |
| Moc znamionowa - wszystkie napędy: | maks. 24 W |
| Moc łączeniowa - Sterowanie pompą: | 2 A / 200 VA indukcyjne |
| Przylączy - Sterowanie pompą: - Przełączanie ogrzewanie/chłodzenie: - zewnętrzny zegar sterujący: - Regulator temperatury w pomieszczeniu: - Zasilanie 230 V: | 1 1 1 6 1 |
| Kierunek działania: | NC |
| Sposób działania: | Typ 1 / typ 1.C |
| Klasa ochronności: | II |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Wilgotność otoczenia: 80% bez kondensacji

Temperatura otoczenia: od 0 do +50°C

Średnica przewodu pozwalająca na zaciśnięcie: 0,2 do 1,5 mm²

Wymiary w mm

S 326,5

H 90

G 50
