


Gniazdo wtykowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	2677 01	1	03	4010337011941
 czysta biel z połyskiem	2677 03	1	03	4010337011958
 czysta biel, matowy	2677 27	1	03	4010337011965
 antracytowy	2677 28	1	03	4010337011972
 kolor aluminium	2677 26	1	03	4010337011989
 czarny matowy	2677 005	1	03	4010337037071
 szary matowy	2677 015	1	03	4010337085249

Właściwości

- Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym to stacjonarne urządzenie zabezpieczające z niezależnym od napięcia wyzwaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
- Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Prąd znamionowy:	16 A
Znamionowy prąd uszkodzeniowy:	30 mA
Głębokość montażu:	32 mm
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +40 °C

Wskazówki

- Montaż w głębokiej puszcze instalacyjnej.
 - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
 - Włłączniki różnicowoprądowe (RCD) w zestawie z gniazdem wtyczkowym mogą przejmować też ochronę sąsiedniego gniazda wtyczkowego (pod wspólną osłoną), DIN VDE 0100-530:2018-06.
-