

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) do podtynkowej puszkii instalacyjnej 1x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	2731 01	1	01	4010337881100
 czysta biel z połyskiem	2731 03	1	01	4010337881117
 czysta biel, matowy	2731 27	10	01	4010337881124
 antracytowy	2731 28	1	11	4010337000778
 kolor aluminium	2731 26	10	11	4010337000761
 czarny matowy	2731 005	10	11	4010337037538
 szary matowy	2731 015	1	11	4010337085256

Dane techniczne

Głębokość montażu:	25 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem:	0°C do +45°C

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Wysokość konstrukcyjna: 17,5 mm

Wskazówki

- Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.
 - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
-