


**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~ z e zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) do podtynkowej puszki instalacyjnej 1,5x**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	2735 01	10	01	4010337000822
 czysta biel z połyskiem	2735 03	1	01	4010337771371
 czysta biel, matowy	2735 27	1	01	4010337771555
 antracytowy	2735 28	1	11	4010337771364
 kolor aluminium	2735 26	1	11	4010337000785
 czarny matowy	2735 005	10	11	4010337037521
 szary matowy	2735 015	10	11	4010337085294

## Dane techniczne

Głębokość montażu:	25 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>
Wysokość konstrukcyjna:	6 mm

## Wskazówki

- Pasuje do kompaktowych puszek instalacyjnych Attema UK 40 i typu H 140 firmy ABB/HAF.
  - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
-