


Przycisk kołkowy 3x 10 A 250 V~z klawiszami
Styk zwierny 1-bieg.



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem | 2844 01 | 10 | 29 | 4010337082033 |
|  czysta biel z połyskiem | 2844 03 | 10 | 29 | 4010337082040 |
|  antracytowy | 2844 28 | 10 | 29 | 4010337082064 |
|  kolor aluminium | 2844 26 | 10 | 29 | 4010337082057 |
|  czarny matowy | 2844 005 | 10 | 29 | 4010337037903 |
|  szary matowy | 2844 015 | 10 | 29 | 4010337087182 |
|  stal szlachetna (lakierowana) | 2844 600 | 10 | 29 | 4010337021957 |

Właściwości

- Z zaciskami śrubowymi.

Dane techniczne

Głębokość montażu: 25 mm

Przekrój przyłącza
- do przewodów do: 2,5 mm²

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
