


**Przycisk kołyskowy 3x 10 A 250 V~z klawiszami
Styk zwierny 1-bieg.**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	2844 01	10	29	4010337082033
 czysta biel z połyskiem	2844 03	10	29	4010337082040
 antracytowy	2844 28	10	29	4010337082064
 kolor aluminium	2844 26	10	29	4010337082057
 czarny matowy	2844 005	10	29	4010337037903
 szary matowy	2844 015	10	29	4010337087182
 stal szlachetna (lakierowana)	2844 600	10	29	4010337021957

Właściwości

- Z zaciskami śrubowymi.

Dane techniczne

Głębokość montażu: 25 mm

Przekrój przyłącza
- do przewodów do: 2,5 mm²

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
