





Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~z klawiszem samopowrotnym 2x
Łącznik podwójny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	2860 201	1/5	01	4010337065876
 czysta biel, matowy	2860 27	1/5	01	4010337029373
 antracytowy	2860 28	1/5	11	4010337029397
 kolor aluminium	2860 26	1/5	11	4010337029380
 czarny matowy	2860 005	1/5	11	4010337038023
 szary matowy	2860 015	1/5	11	4010337087199
 stal szlachetna	2860 600	1/5	11	4010337021223

Dane techniczne

Głębokość montażu

- 2860 ... 28 mm
- 2861 ... 32 mm

Przekrój przyłącza

- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa
- LEDi/CFLi:

100 W

Wskazówki

- W zależności od dostępności.
