


Łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ z polem opisowym
Łącznik uniwersalny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 szary	3106 31	1	14	4010337124054

Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pęknięcie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Dane techniczne

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa
- LEDi/CFLi: 100 W

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

- Z dołączoną pustą tabliczką opisową.