




**Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy 10 AX 250 V~
z pomarańczowym elementem podświetlającym LED 230 V~
wyłącznik 2-bieg.**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytnymi mocującymi	3112 00	10	01	4010337038696
 bez uchwytnych mocujących	3822 00	1	01	4010337038702

Dane techniczne

Głębokość montażu

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

Przekrój przyłącza

- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa

- LEDi/CFLi: 100 W

Wskazówki

- Obrócenie modułu podtynkowego LED o 180° umożliwia również podłączenie z możliwością podświetlenia.