



Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy
10 A 250 V~ z pomarańczowym elementem podświetlającym LED 230 V~, łącznik podwójny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytami mocującymi	3115 00	10	01	4010337064473
 bez uchwytów mocujących	3825 00	1	01	4010337038900

Dane techniczne

Głębokość montażu

- 3115 00:

32 mm

- 3825 00:

23 mm

Przekrój przyłącza

- do przewodów sztywnych i elastycznych
do:

2,5 mm²

Moc znamionowa

- LEDi/CFLi:

100 W