


Łącznik kontrolny kołyskowy 10 AX 250 V~z pomarańczowym elementem podświetlającym LED 230 V~z płytą montażową
Łącznik uniwersalny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	3116 13	10	13	4010337112471

Właściwości

- Z elementem podświetlającym LED.
- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Dane techniczne

- Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²
- Moc znamionowa
- LEDi/CFLi: 100 W

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

- Wszystkie urządzenia są dostarczane w komplecie z płytą montażową, dławikami do przewodów i kanałów.