


**Łącznik kontrolny kołyskowy 10 AX 250 V~
z płytą montażową pomarańczowym
i elementem podświetlającym LED 230 V~**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	3116 13	10	13	4010337112471

Właściwości

- Z elementem podświetlającym LED.
- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Dane techniczne

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa
- LEDi/CFLi: 100 W

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

- Wszystkie urządzenia są dostarczane w komplecie z płytą montażową, dławikami do przewodów i kanałów.
- W zestawie pomarańczowy element podświetlający LED 230 V~ 0,5 mA.