


**Łącznik kontrolny kołyskowy 10 AX 250 V~z pomarańczowym elementem podświetlającym LED 230 V~z płytą montażową**  
**Łącznik uniwersalny**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	3116 13	10	13	4010337112471

#### Właściwości

- Z elementem podświetlającym LED.
- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

#### Dane techniczne

- Przekrój przyłącza  
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Moc znamionowa  
- LEDi/CFLi: 100 W

#### Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

#### Zakres dostawy

- Wszystkie urządzenia są dostarczane w komplecie z płytą montażową, dławikami do przewodów i kanałów.