



Podtynkowy łącznik i przycisk kołyskowy 10 A 250 V~ łącznik / przycisk schodowy



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  z uchwytemi mocującymi | 3139 00 | 10 | 01 | 4010337039136 |
|  bez uchwytnów mocujących | 3869 00 | 1 | 01 | 4010337064565 |

Właściwości

- Przełącznik/przycisk kołyskowy, w którym lewy klawisz służy jako przełącznik, a prawy jako przycisk.
- Do załączania i sterowania kolorami lampki orientacyjnej LED.
- Do ręcznego sterowania czujkami ruchu.
- Do sterowania wtórnymi ściemniającymi.
- Do wysterowania włączonego oświetlenia.

Dane techniczne

| | |
|--|---------------------|
| Głębokość montażu: | 32 mm |
| Przekrój przyłącza - do przewodów sztywnych i elastycznych do: | 2,5 mm ² |
| Moc znamionowa - LEDi/CFLi: | 100 W |