



## Podtynkowy łącznik żaluzjowy kołyskowy 10 A 250 V~



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytnami mocującymi	3159 00	10/100	01	4010337039211
 bez uchwytów mocujących	3879 00	10	01	4010337064428

### Właściwości

- Z blokadą dwustronnego załączania.
- Elektrycznie i mechanicznie zablokowany.

### Dane techniczne

Głębokość montażu

- 3159 00: 32 mm
- 3879 00: 23 mm

Przekrój przyłącza

- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Wskazówki

- Jako wtórnik pasuje do podtynkowego sterowania żaluzjami z wejściem dodatkowym.