




Klawisz z symbolem Dzwonek



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	3286 66	5	13	4010337039822
 antracytowy	3286 67	1	13	4010337039839
 kolor aluminium	3286 65	1	13	4010337039815

Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pęknięcie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.
- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
- Bryzgoszczelny podtylnkowy IP44

Wskazówki

- Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą opcjonalnie skręcanego śrubami elementu zaciskowego. Dzięki temu zbędne jest mocowanie ramek kołkami.