










Klawisz 2x z symbolem strzałki



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	3294 01	10	01	4010337041191
 czysta biel z połyskiem	3294 03	10/100	01	4010337041429
 czysta biel matowy	3294 27	10	01	4010337041443
 antracytowy	3294 28	10	11	4010337041450
 kolor aluminium	3294 26	10	11	4010337041436
 czarny matowy	3294 005	10	11	4010337065746
 szary matowy	3294 015	10	11	4010337110507
 stal szlachetna	3294 600	10	11	4010337045380

Właściwości

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
 - Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
 - Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
 - Test napięcia możliwy od przodu.
 - Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
 - Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
 - Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
 - Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
 - Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
 - Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
-