









Klawisz 2x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	3295 01	10	01	4010337040811
 czysta biel z połyskiem	3295 03	10/100	01	4010337040828
 czysta biel matowy	3295 27	10	01	4010337040842
 antracytowy	3295 28	10	11	4010337040859
 kolor aluminium	3295 26	10	11	4010337040835
 czarny matowy	3295 005	10	11	4010337065616
 szary matowy	3295 015	10	11	4010337110514
 stal szlachetna	3295 600	1/5	11	4010337045267

Właściwości

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
 - Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
 - Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
 - Test napięcia możliwy od przodu.
 - Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
 - Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
 - Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
 - Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
 - Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
 - Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
-